


GF JRG CleanLine Ersatzteil-Set

1157163

- Beschreibung: zu JRG CleanLine Filtern
- Bestehend aus: O-Ring, Siebeinsatz



Ausschreibungstexte GF JRG CleanLine Ersatzteil-Set

Spezifikation

Es wird kein Bypassfilter verwendet, um sicherzustellen, dass jederzeit die gesamte Filterfläche gespült wird. Zu diesem Zweck ist der Filter in acht Kammern unterteilt.

Während des Rückspülvorgangs wird jeweils eine Kammer gespült. Die verbleibenden sieben Kammern gewährleisten eine gleichbleibende Filtrationsqualität.

Aus hygienischen Gründen muss die Rückspülung mindestens alle zwei Monate durchgeführt werden. Bitte beachten Sie hierzu die mitgelieferte Betriebs- und Wartungsanleitung.

Der rückspülbare Feinfilter ist zur Wasserfiltration ausgelegt. Eine gewünschte oder erforderliche Wasseraufbereitung (z. B. Enthärtung, Desinfektion usw.) kann dadurch nicht ersetzt werden.

Anwendung

Montageposition: Die JRG CleanLine Combi Hauswasserstation und der JRG CleanLine Filter sind spannungsfrei in einer gut zugänglichen horizontalen Leitung zu installieren (Entlüftung nach unten zeigend).

Unterhalb ist ein Abstand von 40 mm einzuhalten, um einen späteren Austausch des Filterbechers zu ermöglichen.

Schützen Sie die JRG CleanLine Combi und den JRG CleanLine Filter vor starker UV-Strahlung sowie vor unkontrollierbaren Umwelteinflüssen (z. B. Lösungsmittel oder feuchte Reinigungsmittel usw.).

Installationshinweise:

Bei der Installation der JRG CleanLine Combi und des JRG CleanLine Filters sind die örtlichen Richtlinien, Vorschriften und Normen zu beachten.


Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zertifikat

DVGW-zugelassen, SVGW-Zulassung ausstehend

GF JRG CleanLine Ersatzteil-Set

1157163



Product code

Item no EAN	7613263092748
Item no GF	350690825
Item no GTIN	07613263092748

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	6
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900175999
Verpackungshöhe PL1	10
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00023625
Verpackungsgewicht PL1	0,0272
Verpackungsbreite PL1	135

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com