

GF JRG CleanLine Filtereinheit Ersatz

1157168

- Beschreibung: zu JRG CleanLine Filtern
- Bestehend aus: Filtereinheit inkl. manueller Betriebseinheit



Ausschreibungstexte GF JRG CleanLine Filtereinheit Ersatz

Spezifikation

Es wird kein Bypassfilter verwendet, um sicherzustellen, dass jederzeit die gesamte Filterfläche gespült wird. Zu diesem Zweck ist der Filter in acht Kammern unterteilt.

Während des Rückspülvorgangs wird jeweils eine Kammer gespült. Die verbleibenden sieben Kammern gewährleisten eine gleichbleibende Filtrationsqualität.

Aus hygienischen Gründen muss die Rückspülung mindestens alle zwei Monate durchgeführt werden. Bitte beachten Sie hierzu die mitgelieferte Betriebs- und Wartungsanleitung.

Der rückspülbare Feinfilter ist zur Wasserfiltration ausgelegt. Eine gewünschte oder erforderliche Wasseraufbereitung (z. B. Enthärtung, Desinfektion usw.) kann dadurch nicht ersetzt werden.

Anwendung

Montageposition: Die JRG CleanLine Combi Hauswasserstation und der JRG CleanLine Filter sind spannungsfrei in einer gut zugänglichen horizontalen Leitung zu installieren (Entlüftung nach unten zeigend).

Unterhalb ist ein Abstand von 40 mm einzuhalten, um einen späteren Austausch des Filterbeckers zu ermöglichen.

Schützen Sie die JRG CleanLine Combi und den JRG CleanLine Filter vor starker UV-Strahlung sowie vor unkontrollierbaren Umwelteinflüssen (z. B. Lösungsmittel oder feuchte Reinigungsmittel usw.).

Installationshinweise:

Bei der Installation der JRG CleanLine Combi und des JRG CleanLine Filters sind die örtlichen Richtlinien, Vorschriften und Normen zu beachten.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zertifikat

DVGW-zugelassen, SVGW-Zulassung ausstehend

GF JRG CleanLine Filtereinheit Ersatz

1157168



Product code

Item no EAN	7613263092779
Item no GF	350690845
Item no GTIN	07613263092779

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	177.5
Länge der Artikeleinheit	173
Gewicht der Artikeleinheit	0,775
Breite der Artikeleinheit	97
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176040
Verpackungshöhe PL1	175
Verpackungslänge PL1	234
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00683865
Verpackungsgewicht PL1	0,8
Verpackungsbreite PL1	167

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com