

GF JRG CleanLine filter unit spare part set

1157168

- Description : pour les filtres JRG CleanLine
- Composé de : unité de filtration avec unité de commande manuelle



A propos GF JRG CleanLine filter unit spare part set

Spécification

Es wird kein Bypassfilter verwendet, um sicherzustellen, dass jederzeit die gesamte Filterfläche gespült wird. Zu diesem Zweck ist der Filter in acht Kammern unterteilt.

Während des Rückspülvorgangs wird jeweils eine Kammer gespült. Die verbleibenden sieben Kammern gewährleisten eine gleichbleibende Filtrationsqualität.

Aus hygienischen Gründen muss die Rückspülung mindestens alle zwei Monate durchgeführt werden. Bitte beachten Sie hierzu die mitgelieferte Betriebs- und Wartungsanleitung.

Der rückspülbare Feinfilter ist zur Wasserfiltration ausgelegt. Eine gewünschte oder erforderliche Wasseraufbereitung (z. B. Enthärtung, Desinfektion usw.) kann dadurch nicht ersetzt werden.

Application

Montageposition: Die JRG CleanLine Combi Hauswasserstation und der JRG CleanLine Filter sind spannungsfrei in einer gut zugänglichen horizontalen Leitung zu installieren (Entlüftung nach unten zeigend).

Unterhalb ist ein Abstand von 40 mm einzuhalten, um einen späteren Austausch des Filterbechers zu ermöglichen.

Schützen Sie die JRG CleanLine Combi und den JRG CleanLine Filter vor starker UV-Strahlung sowie vor unkontrollierbaren Umwelteinflüssen (z. B. Lösungsmittel oder feuchte Reinigungsmittel usw.).

Installationshinweise:

Bei der Installation der JRG CleanLine Combi und des JRG CleanLine Filters sind die örtlichen Richtlinien, Vorschriften und Normen zu beachten.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Certification

DVGW-zugelassen, SVGW-Zulassung ausstehend

GF JRG CleanLine filter unit spare part set

1157168



Product code

Item no EAN	7613263092779
Item no GF	350690845
Item no GTIN	07613263092779

Dimensions

Article Unité Hauteur	177.5
Article Unité Longueur	173
Article Poids unitaire	0,775
Article Unité Largeur	97
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176040
Hauteur d'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL1	234
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00683865
Poids de l'emballage PL1	0,8
Largeur d'emballage PL1	167

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
FinlandT +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com