

GF JRG CleanLine filtro, unità

1157168

- Descrizione: per i filtri JRG CleanLine
- Composto da: unità di filtraggio incl. unità di comando manuale



Informazioni GF JRG CleanLine filtro, unità

Specifiche

Es wird kein Bypassfilter verwendet, um sicherzustellen, dass jederzeit die gesamte Filterfläche gespült wird. Zu diesem Zweck ist der Filter in acht Kammern unterteilt.

Während des Rückspülvorgangs wird jeweils eine Kammer gespült. Die verbleibenden sieben Kammern gewährleisten eine gleichbleibende Filtrationsqualität.

Aus hygienischen Gründen muss die Rückspülung mindestens alle zwei Monate durchgeführt werden. Bitte beachten Sie hierzu die mitgelieferte Betriebs- und Wartungsanleitung.

Der rückspülbare Feinfilter ist zur Wasserfiltration ausgelegt. Eine gewünschte oder erforderliche Wasseraufbereitung (z. B. Enthärtung, Desinfektion usw.) kann dadurch nicht ersetzt werden.

Application

Montageposition: Die JRG CleanLine Combi Hauswasserstation und der JRG CleanLine Filter sind spannungsfrei in einer gut zugänglichen horizontalen Leitung zu installieren (Entlüftung nach unten zeigend).

Unterhalb ist ein Abstand von 40 mm einzuhalten, um einen späteren Austausch des Filterbechers zu ermöglichen.

Schützen Sie die JRG CleanLine Combi und den JRG CleanLine Filter vor starker UV-Strahlung sowie vor unkontrollierbaren Umwelteinflüssen (z. B. Lösungsmittel oder feuchte Reinigungsmittel usw.).

Installationshinweise:

Bei der Installation der JRG CleanLine Combi und des JRG CleanLine Filters sind die örtlichen Richtlinien, Vorschriften und Normen zu beachten.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Certification

DVGW-zugelassen, SVGW-Zulassung ausstehend

GF JRG CleanLine filtro, unità

1157168



Product code

Item no EAN	7613263092779
Item no GF	350690845
Item no GTIN	07613263092779

Dimensioni

Altezza unità articolo	177.5
Lunghezza unità articolo	173
Peso unitario dell'articolo	0,775
Larghezza unità articolo	97
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900176040
Altezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL1	234
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00683865
Peso imballo PL1	0,8
Larghezza imballo PL1	167

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com